

NEW

ラミネートフィルム ステッカータイプ

自己吸着

20枚入

片面が自己吸着シートになったラミネートフィルム。
交通機関や店舗などの一時的な掲示に！

貼り直すなら
貼ってはがせる
自己吸着タイプ！

テープ不要！



POPや掲示物を、ラミネート後すぐに貼り付けられます。

貼って
はがせてまた
貼れる


のり残りなくはがせて、
貼り直せる
自己吸着タイプ！



吸着面も透明なので、
ガラスの内側からでも
キレイに掲示できます。

スマホの
保護フィルム
のように貼り付き、
気泡やシワが
入りにくい！

平滑面に吸い付く
ように貼り付く！




貼り直しもカンタン！
何度でも貼れる！※




※のり面汚れがある場合は、貼り直しできません。長期間貼ったままにすると、はがす際に用紙にひびが入る場合があります。

使い方


「自己吸着」の剥離フィルムは透明です。吸着面の見分け方は、パッケージの裏面をご覧ください。



1 原稿をラミネートフィルムに挟む。



2 剥離フィルムをはがす。



3 貼る。

100×100mm用の
用紙はA4用紙を
カットして作成で
きるように、テン
プレートをご用意
しています。



サイズは100×100mm・A4・A3の3種類

品番	品名	サイズ(mm)	JAN
CP751001ST	CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100 75μm	100×100	4902668681651
CP752163ST	CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm	216×303	4902668681668
CP753034ST	CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A3 75μm	303×426	4902668681675

- 価格：オープン
- 出荷単位：1
- 入数：20枚
- フィルム厚：75μm(0.075mm)
- 総厚：約185μm(0.185mm)

パッケージ
イメージ



しっかり貼れるタイプは裏面へ ▶▶▶▶▶

ラミネートフィルム ステッカータイプ

片面がシールになった、ステッカータイプの
ラミネートフィルム。

店舗や病院などの壁や窓に！

20枚入

貼り直さないなら
しっかり貼れる
タイプ！

テープ不要！




POPや掲示物を、ラミネート後すぐに貼り付けられます。



工場・オフィス・ショップ・
病院の窓や壁に

しっかり貼れる
タイプ！





シール面も透明なので、
ガラスの内側からでも
キレイに掲示できます。

グリッド加工※で
空気が抜けやすく
貼りやすい！

気泡
軽減

シワ
軽減

※格子状の凹凸加工





使い方

青い面が
シール面です。



1 原稿をラミネートフィルムに挟む。

ラミネート



2 剥離フィルムをはがす。



3 貼る。

サイズはA4・A3の2種類

品番	品名	サイズ(mm)	JAN
CP7521630T	CPリーフステッカータイプ A4 75μm	216×303	4902668674967
CP7530342T	CPリーフステッカータイプ A3 75μm	303×426	4902668674974

- 価格：オープン
- 出荷単位：1
- 入数：20枚
- フィilm厚：75μm(0.075mm)
- 総厚：約215μm(0.215mm)

パッケージ
イメージ



※記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。※CP・Leafはヒサゴ株式会社の登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※使用例写真・イラストはイメージです。

FUJiPLA ヒサゴ株式会社

商品に関するお問い合わせは・・・フジプラインフォメーションセンター

TEL: 052-936-1356

ホームページ: <https://www.hisago.co.jp/>

2607*FPNF043HP